


# 仕様

## ■SR-AS2 トレイワゴン アシスタ II



100度までの範囲で可動  
100度の範囲では、  
を問わず、お客様の足に  
がある為、使用不可

	①外回転半径	②内回転半径
ショートタイプ \$R-AS2S※)	685mm	400mm
ミディアムタイプ \$R-AS2M※)	715mm	430mm
ロングタイプ \$R-AS2L※)	745mm	460mm

テーブル折りたたみ方式	手動式	
テーブル許容荷重	5kg (ドライバーホルダー有り仕様の 場合、ドライバーを含めて5kg)	
美容上部の初高上昇量	48.5mm	
外形寸法 回転半径 最大設定時)	SR-AS2SD	W500mm×D740mm×H520mm
	SR-AS2SN	W370mm×D740mm×H520mm
	SR-AS2MD	W500mm×D710mm×H525mm
	SR-AS2MN	W370mm×D710mm×H525mm
	SR-AS2LD	W500mm×D740mm×H530mm
	SR-AS2LN	W370mm×D740mm×H530mm
質量	SR-AS2SD	4.2 kg
	SR-AS2SN	3.7 kg
	SR-AS2MD	4.3 kg
	SR-AS2MN	3.8 kg
	SR-AS2LD	4.4 kg
	SR-AS2LN	3.9 kg

※1: 取付チェアベース SP-YEE ラムトップ高さ 349mmの時の寸法

## 適合美容上部 機種一覧

	対応アーム				対応アーム		
	ショート	ミディアム	ロング		ショート	ミディアム	ロング
SU-D1E (ira)	○			SU-D83(LIM01)		○	
SU-D1F (ori)	○			SU-D84(LIM02)		○	
SU-D1G(ai)	○			SU-D85(LIM03)		○	
SU-D1A(CHOCO)			○	SU-D0A(Coff)			○
SU-D1B(HARP)		○		SU-D0B (Morb)		○	
SU-D91(minamo)	○			・上記適合機種以外の美容上部と組合せをご希望の場合は、 取扱店または直接当社にお問い合わせください。			
SU-D92 (nagi)	○						
SU-D93 (nami)	○						

## 適合チェアベース 機種一覧

SP-CHSN, CHPN, CHDN, SF, AB, AC, AD, AG, 202C, ASC, ASD, YSS  
 SP-YA, YC, YD, Y5, Y5A, Y5B, YK, YS, YE, YT, YFS, YFL, YAE, YEE, YASE, FM, FT, FD

・シャンプーチェアや上記適合機種一覧以外のチェアベースとの組合せをご希望の場合は、  
 取扱店または直接当社にお問い合わせください。

## 仕様に関する注意

- ・本製品は、タカラベルモント社のスタイリングチェア専用の製品です。
- ・本製品は、製品ごとにテーブル表面の傾きにばらつきがあります。
- ・本製品は、製品ごとに回転に必要な力のばらつきがあります。
- ・本製品を取り付けると美容上部の初高が48.5mm上昇します。
- ・本製品を取り付けたスタイリングチェアを隣接して使用される場合、外回転半径以下で双方の距離を設定されると使用状況により干渉する可能性があります。